



LAVEUSES ESSOREUSES SÉRIE LS LS-332
FAITES POUR DURER LS-355

GIRBAU

LAUNDRY EQUIPMENT

LAVEUSES ESSOREUSES SÉRIE LS

FAITES POUR DURER



LS-332



LS-355



HARD-MOUNT TECHNOLOGY

ESSORAGE EFFICACE

Les machines à laver **LS Series** travaillent à des vitesses d'essorage qui **atteignent 130G**. Leur installation requiert des systèmes d'ancrage moyennant une base en béton sur un plancher ferme en vue de permettre un fonctionnement sans bruits ni vibrations



CONCEPTION ROBUSTE

Son châssis est construit avec un profilé mécano-soudé recouvert d'une couche primaire et de peinture époxy très résistante. Le tambour et la cuve sont en acier inoxydable AISI-304. Les autres parties sont en tôle Galvalume recouverte d'une couche primaire et de peinture époxy très résistante. Ces matériaux garantissent une résistance élevée à la corrosion de tout l'ensemble.

Care Touch Drum

- + DURÉE DU LINGE
- + QUALITÉ DE LAVAGE
- HUMIDITÉ RÉSIDUELLE

TRAITEMENT DÉLICAT

Le système d'emboutissage à trous sans angles vifs garantit un traitement délicat du linge et facilite l'évacuation de l'eau lors de l'essorage final, et garantit le soin du tissu. Ainsi, de faibles taux d'humidités résiduelles sont obtenus, ce qui prolonge la durée de vie utile des tissus.



GIRBAU

Genuine Spare Parts

Sa vidange de grande capacité permet une évacuation rapide de l'eau du bain, évite toute obstruction causée par d'éventuelles particules solides et résiste aux produits chimiques actuels, ce qui fait d'elle le système le plus fiable du marché.


Avec la possibilité d'une double sortie d'eau indépendante (uniquement sur les modèles PM Control).



GIRBAU

PM CONTROL

PM



- 99 Programmes (20 fixes et 79 programmables) ; chaque programme peut contenir jusqu'à 11 phases.
- Entrées d'eau : 3 types d'eau.
- Niveaux : 6 niveaux de bain.
- Température : de 0° à 90° ou de 32° à 94°F.
- Dosage : 4 dosages par machine et 5 voyants externes pour dosage centralisé, de durée programmable.
- Rotations : 3 types de rotation variables + rotation 0.
- Temps : de 1 à 99 minutes par phase.
- Refroidissement : sélectionnable pour tissus synthétiques.
- Vidange : simple ou double vidange.
- Essorage : 2 vitesses.
- Temps d'essorage : de 1 à 12 minutes par phase.
- Avertisseur acoustique : programmable dans la durée.
- Vérification des erreurs et des messages d'alarmes.
- Programme test.

SM CONTROL

SM



- 8 programmes de lavage personnalisés.
- Températures modifiables
- Programmes longs, courts et extra courts, synthétiques, économiques, anti-plis.
- Accélérateur de programmes.
- Annulation d'essorages.

DOSAGE POLYVALENT

Système de **dosage interne** (bac à produits automatiques et auto-nettoyants pour produits solides et liquides) et **externe** (jusqu'à 5 signaux indépendants).

Les produits chimiques sont dans tous les cas dilués préalablement dans le collecteur, pour éviter ainsi abîmer le tissu à cause du contact direct.



Dosage interne
LS-355




Dosage interne
LS-332

OPTIONS DE CHAUFFAGE: Électrique, Vapeur, Sans chauffage (apport externe d'eau chaude).

MODÈLE		LS-332	LS-355
Capacité facteur remplissage 1/9	kg	35	61
Capacité facteur remplissage 1/10	kg	32	55
Ø Tambour	mm	900	1.080
Longueur tambour	mm	500	600
Volume tambour	dm ³	318	550
Poids net	kg	596	1.100
Poids brut **	kg	681	1.240
Hauteur H	mm	1.440	1.745
Largeur L	mm	1.093	1.422
Profondeur P	mm	1.163	1.400
Base porte au sol h	mm	420	620
Vitesse de lavage	r.p.m.	40	34
Vitesse d'essorage	r.p.m.	510	465
Facteur G		131	130
Ø Vidange D	(mm) inch.	(75) 3"	(75) 3"
Ø Eau A	(mm) inch.	(19) 3/4"	(25,4) 1"
Ø Vapeur V	(mm) inch.	(12,7) 1/2"	(19) 3/4"
Puissance moteurs	kW 50 Hz	0,65/0,75/2,6	1,2/1,6/3,4
	kW 60 Hz	0,75/1/3	1,4/2,1/3,7
Chauffage électrique	kW	21	33
Dimensions avec emballage LxPxH	mm	1200x1250x1550	1520x1490x1960

GIRBAU S.A. se réserve le droit d'introduire des modifications

**FILIALES**

Alemania - Ratingen - Tel. +49 2102 9934619 - girbau@girbau.de
 Argentina - Buenos Aires - Tel. +54-1149017600 - girbauargentina@girbau.com.ar
 Australia - Sydney - Tel. +61 2 96755860 - sales@girbau.com.au
 Brasil - Sao Paulo - Tel. +55 11-29820446 - girbaudobrasil@girbau.com.br
 Cancún (Mex.) - Tel. (+52) 998 884 0517 - serviciotecnico@girbau.mx
 Cuba - La Habana - Tel. (+53-7) 8662071 al 73 - girbau@girbau.co.cu
 China - Shenzhen & Hong Kong - Tel. +86-755-8211 1330 - info@girbau.com.cn
 Francia - Roissy (Paris) - Tel. +33 1-49388585 - info@girbau.fr
 Italia - Marcon (VE) - Tel. +39 0418654330 - info@girbau.it
 Portugal - Porto - Tel. +351 22 3758909 - vendasportugal@girbau.pt
 Rep. Dominicana - Punta Cana - Tel. +1 809-959-0615 - info@girbau.do
 U.A.E. - Dubai - Tel. +971 4-8839951 - sales@girbau.ae
 U.K. - Hitchin - Tel. +44(0)-1462 427780 - info@girbau.co.uk
 U.S.A. - Oshkosh, WI & Los Angeles, Ca - Tel. +1(920) 2318222 - info@continentalgirbau.com

SEDE CENTRAL

GIRBAU, S.A. Ctra de Manlleu, km. 1 - 08500 Vic (Barcelona) Spain - www.girbau.com
 Tel. (+34) 902 300 359 - comercial@girbau.es - Fax (+34) 93 886 0785
 Internacional: tel. (+34) 93 886 2219 - sales@girbau.es

